

TRELLVIN



FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Transportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug- och tryckslang för vin, öl och andra flytande livsmedel som mjölk, cider, fruktjuice och alkohol upp till 96%.

Speciellt framtagen för lastning och lossning av fordon till och från tankar, lastkajer etc.

EGENSKAPER

- ┆ Vit slät innetub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- ┆ Smak- och luktfri.
- ┆ Återtar sin form efter deformation.
- ┆ Flexibel och lätthanterlig.
- ┆ God beständighet mot kinkning.
- ┆ Påverkas inte av temperaturväxlingar.
- ┆ Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 130C.
- ┆ Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
- ┆ Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innetub: EPDM livsmedelskvalitet, vit, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad PET spiral.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, vinröd, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



Franska lagstiftningen.



Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.





FOOD & BEVERAGE

TRELLVIN



| ID mm | YD mm | ARBETSTRYC K bar | SPRÄNGTRYC K bar | MAX. VAKUUM bar | BÖJNING- RADIE mm | VIKT kg/m | LÄNGD m | ARTIKEL NR | LAGER () eller min. order m |
|------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 38.0 -0/+1 | 50.0 ±1.0 | 10 | 30 | 0.7 | 150 | 1.18 | 20 | 5500369 | 1 |
| 38.0 -0/+1 | 50.0 ±1.0 | 10 | 30 | 0.7 | 150 | 1.18 | 40 | 5500370 | 1 |
| 50.0 -0/+1 | 62.0 ±1.5 | 10 | 30 | 0.7 | 200 | 1.48 | 20 | 5500371 | 2 |
| 50.0 -0/+1 | 62.0 ±1.5 | 10 | 30 | 0.7 | 200 | 1.48 | 40 | 5500372 | 1 |
| 63.0 -0/+1 | 75.5 ±1.5 | 10 | 30 | 0.7 | 315 | 2.1 | 20 | 5500373 | 2 |
| 63.0 -0/+1 | 75.5 ±1.5 | 10 | 30 | 0.7 | 315 | 2.1 | 40 | 5500374 | 1 |
| 75.0 -0/+1 | 88.0 ±1.5 | 10 | 30 | 0.7 | 375 | 2.46 | 20 | 5500375 | 120 |
| 75.0 -0/+1 | 88.0 ±1.5 | 10 | 30 | 0.7 | 375 | 2.46 | 40 | 5500376 | 120 |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

2 Begränsad lagerhållning.

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

06/05/2020