

VINITRELL



FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Transportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Korrugerad sug- och tryckslang främst för vintransporter.
Även lämplig för de flesta livsmedel utom fett och olja.

EGENSKAPER

- ┆ Enastående flexibilitet och lätthanterlig.
- ┆ Vit slät innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- ┆ Påverkas inte av temperaturväxlingar.
- ┆ Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110C under 10 minuter max.
- ┆ Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
- ┆ Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NR livsmedelskvalitet, color, slät.

Armering: syntetisk textil och stålspiral.

Yttergummi: Specialgummi, color.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



Franska lagstiftningen.



Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.

VINITRELL



FDA



TRELLEBORG

VINITRELL



FDA





FOOD & BEVERAGE

VINITRELL



ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
38.0 ±1.0	51.5 ±1.5	10	30	0.9	80	1.15	20	5513028	1
38.0 ±1.0	51.5 ±1.5	10	30	0.9	80	1.15	40	5600349	1
50.0 ±1.0	65.0 ±1.5	10	30	0.9	100	1.57	20	5026130	1
50.0 ±1.0	65.0 ±1.5	10	30	0.9	100	1.57	40	5026129	1
63.0 ±1.0	77.0 ±1.5	10	30	0.9	130	1.87	20	5026132	1
63.0 ±1.0	77.0 ±1.5	10	30	0.9	130	1.87	40	5026131	1
70.0 ±1.0	86.5 ±1.5	10	30	0.9	140	2.42	20	5026133	1
70.0 ±1.0	86.5 ±1.5	10	30	0.9	140	2.42	40	5026134	1
75.0 ±1.0	91.5 ±1.5	10	30	0.9	150	2.54	20	5026135	1
75.0 ±1.0	91.5 ±1.5	10	30	0.9	150	2.54	40	5026136	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

