

VOLUDEC



OIL & GAS

Olja och petroleum
Bränsletillförsel



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För lastning och lossning av petroleumprodukter.

EGENSKAPER

- En lätt flexibel slang som är väldigt slitbeständig.
- Kan levereras färdigkopplad med stansade, bronserade kopplingar, aluminium legerade puggar, eller kinkbeständig ståltråd.
- Slangdelarna är individuellt testade och kan levereras med hydrostatisk testcertifikat i överstämmelse med standarden.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: olje och bensenbeständigt NBR/PVC, svart, slät.

Armering: flätad syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät (32-40mm), vävmönstrat (50mm).

Temperaturområde: -30 °C till +55 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 10^6 \Omega / \text{lg}$.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 1360:2013 typ 1.



ÖVRIG INFORMATION

Anpassade längder vid förfrågan.



OIL & GAS

VOLUMEDEC



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGSRADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	40	5513387	1
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	50	5513388	1
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	60	5513389	1
35.0 ±0.8	6.5	48.0 ±1.0	16	48	110	1.11	50	5513391	1
35.0 ±0.8	6.5	48.0 ±1.0	16	48	110	1.11	60	5513392	1
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	40	5513393	1
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	50	5513394	1
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	60	5513395	1
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	40	5513396	600
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	50	5513397	600
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	60	5513398	600
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	20	5513424	1
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	30	5513425	300
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	40	5513416	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

24/06/2020