

# KLERIX



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Kanalspol- och dräneringsslangar



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För avloppsrengöring under högt tryck.

Lämplig som ersättare av de hydrauliska slangar som annars används i denna applikation.

### EGENSKAPER

- † Nöttnings- och väderbeständigt yttergummi.
- † Slätt yttergummi.
- † Långa längder.

### TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: flätad stål.

Yttergummi: SBR/NR, svart, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

### KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Hydraulisk koppling.

### ÖVRIG INFORMATION

Levereras utan kopplingar.

Präglad märkning



TRELLEBORG



KLERIX - WP 200 BAR - QUARTER YEAR - Made in France





ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER ( ) eller min. order m
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	40	0071107	1800
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	60	0071108	1800
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	80	0071109	1840
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	100	0071110	900
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	120	0071111	1800
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	40	5010435	840
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	60	0071113	840
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	80	0071114	800
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	100	0071115	800
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	120	0071116	840
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	60	0071117	1200
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	80	0071118	960
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	100	0071119	2400
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	120	0071120	1200
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	60	0071121	600
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	80	0071122	480
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	100	0071123	600
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	120	0071124	600

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



TRELLEBORG