

FP 3010



AQUACULTURE

Lantbruk
Fiskpumpslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för pumpning av fisk i fiskodlingar och fiskprocessindustrier.

EGENSKAPER

- Flexibel slangkonstruktion ger optimala egenskaper för denna applikation.
- Tål hård hantering.
- Fiskpumpslang utan spiral.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitbeständig SBR/NBR, color.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: väderbeständig SBR/NBR, color, vävmönstrat.

Temperaturområde: -40 °C till +80 °C.

ÖVRIG INFORMATION

Andra längder erhålls på begäran.



och på andra sidan:



**AQUACULTURE****FP 3010**

ID inch	ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
10	254.0	263.0 ±1.5	3	10	4.06	40	2955660	40
10	254.0	265.0 ±1.5	3	10	5.12	40	2863290	40
12	305.0	312.0 ±1.5	3	10	3.83	40	2861070	40
12	305.0	314.0 ±1.5	3	10	5.03	40	2913530	40
12	305.0	316.0 ±1.5	3	10	6.3	40	2911310	40
14	355.0	362.0 ±1.5	3	10	4.44	40	2860840	40
14	355.0	364.0 ±1.5	3	10	5.84	20	1300190	40
14	355.0	364.0 ±1.5	3	10	5.84	40	2052650	40
14	355.0	366.0 ±1.5	3	10	7.3	40	5500653	40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING