

TRELLJET BLUE ASSEMBLY



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Kanal- och högtrycksrengöring



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Till utrustning för högtrycksrengöring (typ Kärcher).

Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, allmänna utrymmen, fasader, etc.

Slangen är lämplig inom livsmedelsindustrin och offentliga badanläggningar då utsidan inte färgar av sig.

EGENSKAPER

- Slät utsida som inte färgar av sig.
- Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig.
- Högt arbetstryck.
- Tål höga temperaturer.
- Mycket flexibel och kinkbeständig.
- Lång livslängd.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, svart, slät.

Armering: stål, 1 och 2 flätlager.

Yttergummi: SBR/NBR, blå, slät.

Temperaturområde: - 40°C till +150°C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

M22F & D10 (stål).

D11 (rostfritt stål).

För andra typer av kopplingar, var vänlig kontakta oss.

ÖVRIG INFORMATION

Levereras i plastpåse.

Kan på begäran levereras med svart yttergummi.



ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	TYP	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
7.9 +0.6 -0.2	15.0 ±0.7	650	1600	65	0.35	10	TRELLEJET 580 M22F-M22F	5016813	∞
7.9 +0.6 -0.2	15.0 ±0.7	650	1600	65	0.35	20	TRELLEJET 580 M22F-M22F	5016814	∞
9.5 +0.6 -0.2	17.4 ±0.7	650	1600	70	0.42	10	TRELLEJET 581 M22F-M22F	5016815	∞
9.5 +0.6 -0.2	17.4 ±0.7	650	1600	70	0.42	20	TRELLEJET 580 M22F-M22F	5016816	∞
9.5 +0.6 -0.2	15.5 ±0.7	400	1000	70	0.3	20	TRELLEJET 581 M22F-M22F	5016812	∞

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version

