

TR 20080



GENERAL INDUSTRY

Luftslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

En högkvalitetsslang i PVC för alla tryckluftsverktyg.

Mycket flexibel, väderbeständig och slitstark.

Bättre köldflexibilitet än vanliga PVC-slangar.

EGENSKAPER

- Mycket flexibel slang, bra väderbeständighet och slitstark.
- Bra köldflexibilitet.
- God beständighet mot oljor och lösningsmedel, såväl in- och utvändigt (se kemikalietabell för PVC).

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: PVC.

Armering: syntetisk textil, polyester.

Yttergummi: PVC, beige, slät.

Temperaturområde: -15 °C till +60 °C.





GENERAL INDUSTRY

TR 20080



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
6.3	2.35	11.0	20	60	22	0.08	50	2259190	50
8.0	2.5	13.0	20	60	28	0.1	50	2259200	50
10.0	2.75	15.5	20	60	35	0.14	50	2259210	1
12.7	3.15	19.0	20	60	45	0.2	50	2259220	1
16.0	3.5	23.0	20	60	56	0.28	50	2259230	100
19.0	3.75	26.5	20	60	66	0.35	50	2259240	1
25.0	4.25	33.5	20	60	87	0.5	50	2259250	1

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING