

TEGUFLEX® P WHITE



FOOD & BEVERAGE



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Mat och dryck, inklusive fetter och oljor.

EGENSKAPER

- ┆ Kompenserar termisk förlängning
- ┆ Isolerar vibrationer
- ┆ Absorberar trycksteg
- ┆ Korrigerar feljusteringar
- ┆ Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR, color, räfflad, matkvalitet (FDA).

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: Epichlorhydrin (ECO), color, slät, olja och väderbeständig.

Temperaturområde: -25 °C till 90 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran





FOOD & BEVERAGE

TEGUFLEX® P WHITE



ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order styck
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	TP0025WHEC0002	☒
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507334	☒
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507269	☒
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507270	☐
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507335	☐
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507271	☐
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507272	☐
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507273	☒
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507274	☐
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507237	☒
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0508192	☒
200.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5011446	☒
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1798680	☒
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508413	☒
250.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507585	☒
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1798690	☒
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508421	☒
300.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	S1797180	☒

☒ Begränsad lagerhållning.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING