

TEGUFLEX® W DW



FOOD & BEVERAGE



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Dricksvatten

EGENSKAPER

- ┆ Kompenserar termisk förlängning
- ┆ Isolerar vibrationer
- ┆ Absorberar trycksteg
- ┆ Korrigerar feljusteringar
- ┆ Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, svart, räfflad.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, svart, slät.

Temperaturområde: -25 °C till 90 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuummring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

**FOOD & BEVERAGE****TEGUFLEX® W DW**

ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order styck
40.0	20	16	50	150	30	20	20	35	0.8	TW0040RW2RW2002	☒
50.0	20	16	50	150	30	20	20	35	0.8	TW0050RW2RW2001	☒
65.0	16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	TW0065RW2RW2000	☒
300.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5603097	☒
400.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5602680	☒
600.0	16	10	30	200	30	20	20	6	0.3	5602853	☒

☒ Begränsad lagerhållning.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING