

TEGUFLEX® W HO



OIL & GAS

Pétrole et produits pétroliers



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Oljor, vatten/oljor, tryckluft/ oljor, etc. upp till 110 °C.

EGENSKAPER

- ┆ Kompenserar termisk förlängning
- ┆ Isolerar vibrationer
- ┆ Absorberar trycksteg
- ┆ Korrigerar feljusteringar
- ┆ Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: HNBR, svart.

Armering: Aramid.

Yttergummi: HNBR, svart, slät.

Temperaturområde: -25 °C till 110 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year



OIL & GAS

TEGUFLEX® W HO



ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order styck
50.0	16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5603905	∞
125.0	16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5603246	∞
150.0	16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5013548	∞
200.0	20	10	30	200	30	20	20	15	0.3	5603388	∞
300.0	20	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5603096	∞

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING