

# GROOVED + GROOVED MATTING



## TECHNICAL MATTING / HIGH PERFORMANCE

### Caractéristiques

Profil strié.

### Applications

Revêtements de sols, de murs, de cloisons, de portes, de piliers, pour lieux publics et unités de production.

Tapis de monte-charges, ascenseurs pour unités de production.

Tapis d'entrée pour grandes surfaces.

Tapis de sol auto, camions, vans.

Cloisons d'isolation acoustique.

Panneaux divers de décoration.

Installations à l'intérieur.

### Avantages

- ▮ Haute stabilité des couleurs et des dimensions.
- ▮ Hautes dureté et résistance à l'abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.
- ▮ Bonne résistance aux rayures.
- ▮ Bonne adhérence à différents supports.
- ▮ Très bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- ▮ Antidérapant.
- ▮ Isolant acoustique.
- ▮ Facilité d'entretien grâce au profil strié permettant une bonne évacuation des produits de lavage.
- ▮ Agréable à la marche et à la station debout.

### Bénéfices

- ▮ Propreté, hygiène.
- ▮ Confort.
- ▮ Sécurité.

## PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

| Caractéristiques mesurées    | Norme de référence | Valeur |                 |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------|
| <b>MECANIQUES</b>            |                    |        |                 |
| Elastomère                   |                    | SBR NR |                 |
| Dureté                       | ASTM D2240         | 70 ±5  | Shore A         |
| Résistance à l'abrasion (5N) | ISO 4649           | ≤200   | mm <sup>3</sup> |
| Empreinte résiduelle         | EN ISO 24343       | ≤0.15  | mm              |
| Stabilité dimensionnelle     | EN ISO 23999       | ±0.3   | %               |
| Isolation acoustique         | ISO 10140-3        | 12     | dB              |


### Résistance Chimique

|                                 |        |      |
|---------------------------------|--------|------|
| ,Produits de nettoyage courants | EN 423 | Good |
|---------------------------------|--------|------|

### Profil



### Aspect




Wide ribbed M39 (MG)

### Identification

|                 |  |
|-----------------|--|
| Marquage        | Sans.  |
| Face arrière    | Avec impression toile.   |
| Conditionnement | En rouleaux sur tube carton de Ø 80mm.   |
| Emballage       | Sous film polyéthylène noir.   |
| Étiquetage      | Étiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m <sup>2</sup> , le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |

Identification

| GROOVED MATTING                                | TECHNICAL MATTING / HIGH PERFORMANCE | GROOVED +     |  |                             |        |
|--|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------|
| COLOR  | EPAISSEUR<br>mm                      | LARGEUR<br>mm | LONGEUR<br>m  | WEIGHT<br>kg/m <sup>2</sup> | ASPECT |
| FF094  | 5 ± 0.4                              | 1400 ± 2 %    | 10 ± 2 %  | 5.81                        | MG     |
| D'autres couleurs sont disponibles sur demande |                                      |               |   |                             |        |

