

# PULSOR VIB



**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE**

Betongvibratorer



## ANVÄNDNINGSMRÅDE

Skyddar kablar mellan motor och vibrationshuvud på betongvibratorer.

Används för att driva komprimerad luft till den vibrerande kroppen.

## EGENSKAPER

- † Kinkbeständig
- † Resistent mot töjning.

## TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, color, slät, lätt oljebeständig.

Armering: slitstark textilarmering.


Yttergummi: SBR/CR, color, vävmönstrat, nötnings-, ozon och väderbeständig.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.



TRELLEBORG

**PULSOR VIB**





| ID<br>mm | GODSTJOCKL<br>EK<br>mm | YD<br>mm | ARBETSTRYC<br>K<br>bar | SPRÄNGTRYC<br>K<br>bar | BÖJNING-<br>RADIE<br>mm | VIKT<br>kg/m | LÄNGD<br>m | ARTIKEL NR | LAGER ( )<br>eller min.<br>order<br>m |
|----------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 19.0     | 6 ±0.5                 | 31.0     | 10                     | 40                     | 100                     | 0.62         | 40         | 5513544    | 200                                   |
| 25.0     | 7 ±0.5                 | 39.0     | 10                     | 40                     | 125                     | 0.95         | 40         | 5513545    | 200                                   |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



TRELLEBORG