

PULSOR GRAVITY



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**



Cement- och betongpumpslangar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Flatrullbar slang för betongfickor.

För lossning till betongform.

EGENSKAPER

- Flatrullningsbar för lätt hantering.
- Lättviktsslang.
- Utmärkta slitage-, nötnings- och väderegenskaper.
- Innertubens avnötning <math><100\text{mm}^3</math>.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.


Yttergummi: SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till $+90^{\circ}\text{C}$.



TRELLEBORG

PULSOR GRAVITY





CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE

PULSOR GRAVITY



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
152.0	4.2	160.4	3	10	1.95	40	5513541	
203.0	4.5	212.0	3	10	3.8	40	5513542	
254.0	4.5	263.0	3	10	4.7	40	5513543	

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING