

ABRA 10



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

Blästringsslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Nötningsbeständig blästringsslang för transport av sand, stålkulor och sten.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NR, color, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: Nötningsbeständigt SBR, color, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.


Elektriska egenskaper: ledande innertub.

Särskilda egenskaper: väderbeständigt 70mm^3 enligt ISO 4649.



TRELLEBORG

ABRA 10





ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
13.0	27.0 ±1.2	10	30	104	0.53	40	5513716	
16.0	30.0 ±1.2	10	30	130	0.61	40	59006824	400
19.0	33.0 ±1.2	10	30	160	0.75	40	5513717	
25.0	39.0 ±1.2	10	30	200	0.83	40	5513718	
32.0	48.0 ±1.2	10	30	260	1.23	40	5513719	
38.0	56.0 ±1.2	10	30	300	1.55	40	5513720	
51.0	71.0 ±1.2	10	30	410	2.2	40	5513721	400
63.0	83.0 ±1.2	10	30	510	2.7	40	5513722	400

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

