

# ABRA 12



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Sablage  
Grenailage



### APPLICATIONS

Tuyau résistant à l'abrasion utilisé pour le sablage (sable, acier, caillou), la projection de mortier et béton mélangé ainsi que de produits secs (plâtre, coulis et béton prêt à l'emploi).

### TECHNICAL DESCRIPTION

Inner tube NR résistant à l'abrasion, color, lisse.

Reinforcement fils synthétiques.

Cover SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, color, aspect grain toile.

Temperature range -30°C to +80°C.


Electrical properties tube conducteur.

Special properties résistance du tube à l'abrasion <50mm<sup>3</sup> conformément à la norme ISO 4649.



TRELLEBORG

ABRA 12





ID mm	OD mm	WORKING PRESSURE bar	BURSTING PRESSURE bar	BENDING RADIUS mm	WEIGHT kg/m	LENGTH m	ARTICLE NUMBER	STOCK ( ) or min. order m
13.0	27.0 ±1.2	12	36	104	0.5	40	5513728	
16.0	30.0 ±1.2	12	36	130	0.61	40	5513729	
19.0	33.0 ±1.2	12	36	160	0.71	40	5513730	
25.0	39.0 ±1.2	12	36	200	0.83	40	5513731	
32.0	48.0 ±1.2	12	36	260	1.17	40	5513732	
38.0	56.0 ±1.2	12	36	300	1.8	40	5513733	
51.0	71.0 ±1.2	12	36	410	2.22	40	5513734	
63.0	85.0 ±1.6	12	36	510	2.94	40	5513735	
76.0	100.0 ±1.6	12	36	610	3.73	40	5513736	

Tolerance.



TRELLEBORG