

AQUA 5



AGRICULTURE

Eau
Refolement



APPLICATIONS

Tuyau aplatissable de refolement d'eau pour l'irrigation, les eaux usées et industrielles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.


Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +80 °C.



TRELLEBORG

AQUA 5



**AGRICULTURE****AQUA 5**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
51.0	59.0 ±1	5	15	0.94	40	5503670	
63.0	71.0 ±1	5	15	1.13	40	5503671	
76.0	84.0 ±1	5	15	1.41	40	5503672	
90.0	98.0 ±1	5	15	1.69	40	5503673	
102.0	110.0 ±1	5	15	1.86	40	5503664	
127.0	135.0 ±1	5	15	2.34	40	5503665	
152.0	161.0 ±1	5	15	3.19	40	5503666	
203.0	213.0 ±1	5	15	4.22	40	5503667	
254.0	264.0 ±1	5	15	5.28	40	5503668	
305.0	316.0 ±1	5	15	6.81	40	5503669	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

