

AQUA 5



AGRICULTURE

Vatten
Avtappning



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Flatrullbar avtappnings slang för bevattning, industri- eller avloppsvatten.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.


Yttergummi: SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.



TRELLEBORG

AQUA 5





AGRICULTURE

AQUA 5



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
51.0	59.0 ±1	5	15	0.94	40	5503670	
63.0	71.0 ±1	5	15	1.13	40	5503671	
76.0	84.0 ±1	5	15	1.41	40	5503672	
90.0	98.0 ±1	5	15	1.69	40	5503673	
102.0	110.0 ±1	5	15	1.86	40	5503664	
127.0	135.0 ±1	5	15	2.34	40	5503665	
152.0	161.0 ±1	5	15	3.19	40	5503666	
203.0	213.0 ±1	5	15	4.22	40	5503667	
254.0	264.0 ±1	5	15	5.28	40	5503668	
305.0	316.0 ±1	5	15	6.81	40	5503669	

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING