

AQUA 10



AGRICULTURE

Vatten
Avtappning



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Avtappningsslang (flatrullbar från ID 51), för bevattning, industri- eller avloppsvatten.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.


Yttergummi: SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.



TRELLEBORG

AQUA 10





AGRICULTURE

AQUA 10



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
25.0	33.0 ±1	10	30	0.49	40	5503679	200
32.0	40.0 ±1	10	30	0.61	40	5503681	200
38.0	46.0 ±1	10	30	0.74	40	5503682	1
51.0	59.0 ±1	10	30	0.97	40	5503683	1
63.0	71.0 ±1	10	30	1.18	40	5503684	240
76.0	84.0 ±1	10	30	1.37	40	5503685	1
102.0	111.0 ±1	10	30	2	40	5503674	1
127.0	137.0 ±1	10	30	2.89	40	5503675	120
152.0	161.0 ±1	10	30	3.28	40	5503676	1
203.0	215.0 ±1	10	30	6.1	40	5503677	1
305.0	320.0 ±1.2	10	30	9.12	40	5503680	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING