

AQUA 10 HOT SD



GENERAL INDUSTRY

Vatten
Avtappning



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Sug- och avtappningsslang (varmvatten) för användning inom industri, bygg och jordbruk.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Värmebeständigt EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: Värmebeständigt EPDM, svart, vävmönstrat.


Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

HOT SD



TRELLEBORG

AQUA 10 HOT SD





GENERAL INDUSTRY

AQUA 10 HOT SD



ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
38.0	48.0 ±1	10	30	0.9	160	1.01	40	5503660	1
51.0	63.0 ±1	10	30	0.9	200	1.57	40	5503661	1
63.0	75.0 ±1	10	30	0.9	245	2.21	20	59007847	1
63.0	75.0 ±1	10	30	0.9	245	2.21	40	5503662	160
76.0	88.0 ±1	10	30	0.9	320	2.43	20	59007848	1
76.0	88.0 ±1	10	30	0.9	320	2.43	40	5503663	160
102.0	116.0 ±1.2	10	30	0.9	410	3.73	20	59007849	1
102.0	116.0 ±1.2	10	30	0.9	410	3.73	40	5503654	160
127.0	143.0 ±1.2	10	30	0.9	510	5.82	20	59007850	1
127.0	143.0 ±1.2	10	30	0.9	510	5.82	40	5503655	120
152.0	169.0 ±1.2	10	30	0.9	610	8.25	20	59007851	1
152.0	169.0 ±1.2	10	30	0.9	610	8.25	40	5503656	120
203.0	225.0 ±1.2	10	30	0.8	1000	12.43	20	59007852	1
203.0	225.0 ±1.2	10	30	0.8	1000	12.43	40	5503657	40
254.0	278.0 ±1.6	10	30	0.8	1270	17.39	20	59007853	1
254.0	278.0 ±1.6	10	30	0.8	1270	17.39	40	5503720	40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING