

AQUA 10 SD



AGRICULTURE

Vatten
Avtappning



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Sug- och avtappningsslang som används för industrivatten, avloppsvatten och jordbruksmaskiner.


TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, color, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: SBR, color, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.





AGRICULTURE

AQUA 10 SD



ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
25.0	35.0 ±1	10	30	0.9	100	0.71	40	5503700	
32.0	42.0 ±1	10	30	0.9	120	1.01	40	5503701	
38.0	48.0 ±1	10	30	0.9	160	1.19	40	5503702	
51.0	63.0 ±1	10	30	0.9	200	1.72	40	5503703	
63.0	75.0 ±1	10	30	0.9	245	2.23	20	59007854	
63.0	75.0 ±1	10	30	0.9	245	2.23	40	5503704	160
76.0	88.0 ±1	10	30	0.9	320	2.57	20	59007855	
76.0	88.0 ±1	10	30	0.9	320	2.57	40	5503705	160
90.0	103.0 ±1.2	10	30	0.9	360	3.36	20	59007856	
90.0	103.0 ±1.2	10	30	0.9	360	3.36	40	5503706	160
102.0	116.0 ±1.2	10	30	0.9	410	4.05	20	59007857	
102.0	116.0 ±1.2	10	30	0.9	410	4.05	40	5503695	
127.0	143.0 ±1.2	10	30	0.9	510	5.82	20	59007858	
127.0	143.0 ±1.2	10	30	0.9	510	5.82	40	5503696	
152.0	169.0 ±1.2	10	30	0.9	610	7.66	20	59007859	
152.0	169.0 ±1.2	10	30	0.9	610	7.66	40	5503697	
203.0	225.0 ±1.6	10	30	0.8	1000	13.28	20	59007860	
203.0	225.0 ±1.6	10	30	0.8	1000	13.28	40	5503698	
254.0	276.0 ±1.6	10	30	0.8	1270	19.17	20	59007861	

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING