

MULTI 20



GENERAL INDUSTRY



Luft och vatten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryckluft och vattenslang i industriella applikationer.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, color, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: SBR, color, slät.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.

6-25mm



32-102mm





GENERAL INDUSTRY

MULTI 20



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
6.0	14.0	20	60	20	0.19	40	5513831	
8.0	16.0	20	60	30	0.23	40	5513832	
10.0	17.0	20	60	40	0.24	40	5513833	
13.0	22.0	20	60	55	0.38	40	5513834	
16.0	25.0	20	60	70	0.45	40	5513835	
19.0	29.0	20	60	80	0.58	20	5513836	
19.0	29.0	20	60	80	0.58	40	5513837	
25.0	36.0	20	60	100	0.82	40	5513838	
32.0	44.0	20	60	320	0.95	40	5513839	
38.0	52.0	20	60	380	1.2	40	5513840	
51.0	65.0	20	60	510	1.68	40	5513841	
63.0	79.0	20	60	630	2.34	40	5513842	
76.0	92.0	20	60	760	2.8	40	5513843	
102.0	120.0	20	60	1020	4.14	40	5513844	

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING