

PROJECTOR 120 WHITE



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**



Puts- och betongsprutslangor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Våtsprutning av fasader med murbruk, blandad betong och andra våta produkter.

Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

EGENSKAPER

- † Högt arbetstryck.
- † Låg vikt, flexibel och lätthanterlig.
- † Slitagebeständig innertub.
- † Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, color, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, color, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.


Elektriska egenskaper: antistatisk tub.

Särskilda egenskaper: innertubens avnötning <math><40\text{mm}^3</math> enligt till ISO 4649.



TRELLEBORG

PROJECTOR 120 WP 40 BAR





CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE

PROJECTOR 120 WHITE



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
25.0	7	39.0	40	120	200	0.85	40	59006807	
35.0	7	49.0	40	120	280	1.13	40	59006808	
50.0	9	68.0	40	120	410	2.22	20	59006809	
50.0	9	68.0	40	120	410	2.22	40	59006810	

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING