

# PROJECTOR 60



**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE**

Puts- och betongsprutslangar



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter.

Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

## EGENSKAPER

- | Lätt, flexibel och enkel att hantera.
- | Utmärkt nötningsbeständighet.
- | Ledande innertub ger säkrare hantering.
- | Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.

## TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NRslät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.


Elektriska egenskaper: ledande innertub,  $R < 2.10^6 \Omega/m$ .

Särskilda egenskaper: innertubens avnötning  $< 40mm^3$  enligt till ISO 4649.



TRELLEBORG

**PROJECTOR 60** WP 20 BAR





CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE

PROJECTOR 60



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER ( ) eller min. order m
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	20	60	350	2.83	20	59006822	
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	20	60	350	2.83	40	59006823	

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



TRELLEBORG

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)