

# SABLEX



**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE**

Blästringsslangar



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Högkvalitets blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor m.m.

## EGENSKAPER

- † Snäva toleranser underlättar kopplingsförfarandet.
- † Längdstabil under tryck, ger säkrare hantering för operatören.
- † Formstabil trots låg vikt och god flexibilitet.
- † Ledande innertub ger säkrare hantering då ingen avledarvajer riskerar att nötas av.

## TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: väder och nötningsbeständigt SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub,  $R < 2.10^6 \Omega/m$ .

Särskilda egenskaper: väderbeständigt  $< 40mm^3$  enligt ISO 4649.


**BLEX**

Made in France



**TRELLEBORG**

**SABLEX**





ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGSRADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER ( ) eller min. order m
13.0	7 ±0.50	27.0 ±1.0	12	40	65	0.58	40	0060061	1
16.0	7 ±0.50	30.0 ±1.0	12	40	80	0.68	20	0028719	400
16.0	7 ±0.50	30.0 ±1.0	12	40	80	0.68	40	0028720	400
19.0	7.5 ±0.50	34.0 ±1.0	12	40	100	0.78	20	0028745	1
19.0	7.5 ±0.50	34.0 ±1.0	12	40	100	0.78	40	0028746	1
25.0	7 ±0.50	39.0 ±1.0	12	40	125	0.86	20	0060969	1
25.0	7 ±0.50	39.0 ±1.0	12	40	125	0.86	40	0060970	1
32.0	8 ±0.50	48.0 ±1.0	12	40	160	1.3	20	0060971	1
32.0	8 ±0.50	48.0 ±1.0	12	40	160	1.3	40	0060972	1
32.0	11 ±0.50	54.0 ±1.0	12	40	140	1.85	20	0070785	200
32.0	11 ±0.50	54.0 ±1.0	12	40	140	1.85	40	0070786	200
35.0	9 ±0.50	53.0 ±1.0	12	40	190	1.57	40	0070788	200
38.0	10 ±0.50	58.0 ±1.0	12	40	170	1.89	20	0070789	200
38.0	10 ±0.50	58.0 ±1.0	12	40	170	1.89	40	0070790	1
40.0	10 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	180	1.97	20	0028786	600
40.0	10 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	180	1.97	40	0028787	1
42.0	9 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	240	1.81	20	0070791	200
42.0	9 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	240	1.81	40	0070792	200
50.0	10 ±0.75	70.0 ±1.5	12	40	250	2.36	40	0060974	1
63.0	10 ±0.75	83.0 ±1.5	12	40	325	2.9	40	0060077	160
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.95	20	0070797	160
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.95	40	0070798	160
76.0	10 ±0.75	96.0 ±1.5	12	40	400	3.42	40	0070784	120
102.0	10 ±0.75	122.0 ±1.5	12	40	550	4.4	40	0028860	80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING