

# CASCADE



## GENERAL INDUSTRY



Luft och vatten

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryck- och avtappningsslang för industrier och offentliga platser.

### EGENSKAPER

- Utmärkt åldrings- och väderbeständighet.
- Mycket flexibel och lätt att hålla tack vare räfflad yta.

### TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.


Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, grön, räfflad.

Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.

### STANDARD OCH GODKÄNNANDE

I enlighet med ISO 1403 typ 2 (med undantag för märkningen).





## GENERAL INDUSTRY

## CASCADE



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER ( ) eller min. order m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	20	0061511	∞
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	40	0061510	∞
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	20	0061521	∞
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	40	0061520	∞
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	80	0061522	1760
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	20	0061541	∞
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	40	0061540	∞
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	80	0061542	∞
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	20	0061551	∞
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	40	0061550	∞

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version

