

# COLORADO S



## GENERAL INDUSTRY

Vatten  
Avtappning



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Väder- och ozonbeständig tryck- och avtappningsslang för alla typer av industrier, lantbruk, offentlig miljö m.m. där höga krav ställs på varaktighet och drifttid.

### EGENSKAPER

- † Utmärkt åldrings- och väderbeständighet.
- † Flatrullningsbar.
- † Stabil konstruktion, kink- och slitagebeständig.
- † För varma vätskor.
- † Vit kemikaliebeständig innertub.

### TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, vit, slät.


Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, orange, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

### STANDARD OCH GODKÄNNANDE

ISO 1403 Typ 1 (med undantag för märkningen).





## GENERAL INDUSTRY

## COLORADO S



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER ( ) eller min. order m
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	20	0062298	1
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	40	0062297	1
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	20	0062303	1
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	40	0062302	1
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	20	0062308	1
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	40	0062307	1
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	20	0062318	1
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	40	0062317	1
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	20	0200059	120
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	40	0200060	1
70.0	5.75 ±1.00	81.5 ±1.5	10	28	700	2.01	20	0062328	1
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	20	0200061	120
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	40	0200062	1
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	20	0062336	1
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	40	0062337	1
89.0	5.75 ±1.00	101.0 ±1.5	10	28	900	2.71	20	0062339	1
89.0	5.75 ±1.00	101.0 ±1.5	10	28	900	2.71	40	0062349	1
100.0	5.75 ±1.00	112.0 ±1.5	10	28	1000	3	20	0062341	1
120.0	5.75 ±1.00	131.5 ±2.0	5	13	1200	3.41	10	0200006	20

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

