

# VULCAIN +



## GENERAL INDUSTRY

Luft och vatten



### ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

För pneumatiska styranordningar och pneumatiska handverktyg som spikpistoler, färgsprutor m.m.

### EGENSKAPER

- † Ledande innergummi.
- † Mycket flexibel och följsam speciellt i låga temperaturer.
- † Lämplig för hett vatten.

### TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, blå, slät.

Temperaturområde: -40 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innergummi,  $R < 10^6 \Omega/m$ .




TRELLEBORG

VULCAIN +

$R < 10^6 \Omega/m$

Made in France





GENERAL INDUSTRY

VULCAIN +



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER ( ) eller min. order m
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	20	0129662	┆
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	40	0129663	┆
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	120	0129665	┆
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	20	0129667	┆
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	40	0129668	3280
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	120	0129669	3240
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	20	0129670	┆
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	40	0129671	┆
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	120	0129672	┆
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	20	0129673	┆
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	40	0129675	┆
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	120	0129676	3240
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	20	0129678	┆
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	40	0129679	┆
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	120	0129680	┆
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	20	5501021	┆
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	40	5501020	┆
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	120	5501019	2400

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING