

SOLVYKLER



GENERAL INDUSTRY

Varmvatten- och universalslang
kemikalier



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryckslang för ester, ketoner, alkoholbaserade färger och flertalet kemikalier. Lämplig som luftslang för lufttillförsel till målarprutor m.m.

EGENSKAPER

- † Utvändigt beständig mot stänk av korrosiva kemikalier.
- † Silikonfri.
- † Flexibel vid alla temperaturer.
- † Antistatisk tub.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: kemikaliebeständigt EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.


Yttergummi: Kemikalie- och väderbeständig EPDM, grön, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: antistatisk tub, $R < 10^6 \Omega/m$.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Special kopplingar för färgsprutningsslang rekommenderas.





ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER () eller min. order m
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	20	0060304	☒
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	40	0060305	⌈
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	80	0060306	3200
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	120	0060307	3240
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	20	0060308	☒
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	40	0060309	⌈
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	80	0060310	3280
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	120	0060311	3240
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	20	0060281	☒
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	40	0060282	⌈
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	80	0060283	3280
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	120	0060285	3240
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	20	0060312	☒
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	40	0060313	⌈
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	80	0060314	3280
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	120	0060315	3240
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	20	0060718	☒
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	40	0060719	⌈
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	80	0060720	2400
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	120	0060721	⌈
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	20	0070139	1200
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	40	0070140	1200
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	80	0070141	1200
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	20	0070142	☒
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	40	0070143	⌈
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	80	0070144	⌈
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	20	0070145	☒
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	40	0070146	⌈
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	80	0070147	800

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

☒ Begränsad lagerhållning.

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING