

VULCAIN +



GENERAL INDUSTRY

Air et eau



APPLICATIONS

Pour équipements et lignes de contrôle pneumatiques (par exemple pour les pistolets de peinture).

AVANTAGES

- ¹ Tube conducteur de l'électricité statique.
- ¹ Tuyau très flexible en particulier à basse température (facteur de raidissement de 2.5 à -30°C).
- ¹ Convient à l'eau chaude.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM, bleu, lisse.

Température : -40°C à +100°C.

Propriétés électriques : tube conducteur, $R < 10^6 \Omega/m$.



GENERAL INDUSTRY

VULCAIN +



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (:) ou min. de cde m
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	20	0129662	1
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	40	0129663	1
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	120	0129665	1
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	20	0129667	1
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	40	0129668	960
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	120	0129669	960
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	20	0129670	1
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	40	0129671	1
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	120	0129672	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	20	0129673	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	40	0129675	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	120	0129676	3240
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	20	0129678	1
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	40	0129679	1
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	120	0129680	1
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	20	5501021	∞
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	40	5501020	1
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	120	5501019	2400

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

∞ Selon disponibilité.

Digital version


TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING