

STARKLER



GENERAL INDUSTRY

Varmvatten- och universalslang
kemikalier



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

En mycket allsidig kvalitetsslang för rengöring och spolning. Utmärkt för såväl kallt som varmt vatten och flertalet kemikalier (se kemikalietabell för EPDM). Används inom lantbruk, industrier och off-shore där det ställs höga krav på säkerhet och drift. Även lämplig som kylarslang i fordon och båtar.

EGENSKAPER

- Utmärkta väder- och åldringsegenskaper.
- Temperaturtålig och bra köldflexibilitet (-30 °C till +100 °C).
- Stort urval av dimensioner.
- Utmärkt nötning- och slitagebeständighet.
- Klarar de vanligast förekommande kemikalierna.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, svart, slät för ID from 12.7 till 25.4mm, vävmönstrat för ID from 30 till 38mm.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

ISO 1403 Typ 2 (med undantag för märkningen).

ISO

12.7-25.4mm



och:



30-38mm





GENERAL INDUSTRY

STARKLER



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	20	0060012	1
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	40	0060013	1
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	80	0060990	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	20	0060014	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	40	0060015	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	80	0060991	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	20	0060016	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	40	0060017	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	80	0060992	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	20	0060018	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	40	0060019	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	80	0060993	1
30.0 ±1.0	4.25	39.0 ±1.0	10	30	240	0.72	20	0200259	1
30.0 ±1.0	4.25	39.0 ±1.0	10	30	240	0.72	40	0200260	1
32.0 ±1.0	4.25	41.0 ±1.0	10	30	260	0.77	20	0123234	1
32.0 ±1.0	4.25	41.0 ±1.0	10	30	260	0.77	40	0123239	1
35.0 ±1.0	4.25	44.0 ±1.0	10	30	280	0.83	20	0200261	1
35.0 ±1.0	4.25	44.0 ±1.0	10	30	280	0.83	40	0200262	1
38.0 ±1.0	4.25	47.0 ±1.0	10	30	310	0.89	20	0123245	200
38.0 ±1.0	4.25	47.0 ±1.0	10	30	310	0.89	40	0070387	200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version


TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

06/06/2019