

BERGALAV



FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Rengöringsslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rengöring med varmvatten inom livsmedelsindustrin med tillfällig användning av ånga upp till +160 °C.

EGENSKAPER

- ¹ Väldigt flexibel.
- ¹ Speciellt anpassad för att användas på upprullare.
- ¹ Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet EPDM, vit, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, blå, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +160 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.



**FOOD & BEVERAGE****BERGALAV**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	20	5501308	1
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	40	5501309	1
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	20	5500857	1
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	40	5500858	1
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	20	5500859	1
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	40	5500860	1
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	20	5500861	1
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	40	5500862	1
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	20	5500863	1
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	40	5500864	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

