

BIOCLEAN



FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Rengöringsslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rengörings- och spolslang för höga tryck, används främst inom livsmedelsindustrin.

Även lämplig för transport av de flesta flytande livsmedel.

EGENSKAPER

- 1 Väldigt flexibel.
- 1 Yttergummi som inte färgar av sig.
- 1 Innertuben är tillverkad av livsmedelsgodkänd kvalitet, oljeresistent.
- 1 Röd märkning för lätt och snabb identifikation.
- 1 Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, slät.

Temperaturområde: -20 °C till +100 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 3.



Franska lagstiftningen.



Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.



**FOOD & BEVERAGE****BIOCLEAR**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
7.9 ±0.5	15.9 ±0.6	60	180	50	0.2	40	5026077	2240
7.9 ±0.5	15.9 ±0.6	60	180	50	0.2	120	5026109	2160
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	20	5026110	1
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	40	5026113	1
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	120	5026115	1
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	20	5012778	1
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	30	5513514	2
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	40	5012779	1
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	80	5026111	1
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	120	5026112	1
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	20	5026079	1
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	40	5026080	1
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	80	5026081	1
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	120	5026116	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

2 Begränsad lagerhållning.

Digital version

