

LACTADIAL



FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Transportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Flexibel och lätthanterlig slang för mjölktransport.

EGENSKAPER

- † Mycket flexibel och lätt.
- † Återtar sin form efter deformation.
- † Slät, vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt och följer franska, europeiska och amerikanska regler när det gäller livsmedelshantering.
- † Påverkas inte av temperaturväxlingar.
- † Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110°C under 10 minuter max.
- † Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
- † Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet NR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad PET-spiral.

Yttergummi: väder- och slitbeständig NR, blå, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



Franska lagstiftningen.



Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.



**FOOD & BEVERAGE****LACTADIAL**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
38.0 ±1.0	49.0 ±1.0	6	18	0.7	135	0.95	40	5606721	1
40.0 ±1.0	51.0 ±1.5	6	18	0.7	140	0.97	40	5603895	200
51.0 ±1.0	65.0 ±1.5	6	18	0.7	150	1.34	13.3	5013018	∞
51.0 ±1.0	65.0 ±1.5	6	18	0.7	150	1.34	15	5013019	∞
51.0 ±1.0	65.0 ±1.5	6	18	0.7	150	1.34	40	5013020	1
53.0 ±1.0	67.0 ±1.5	6	18	0.7	160	1.47	40	5513070	1
55.0 ±1.0	68.5 ±1.5	6	18	0.7	165	1.52	40	5013650	1
63.0 ±1.0	77.0 ±1.5	6	18	0.7	200	1.72	13.3	5013021	∞
63.0 ±1.0	77.0 ±1.5	6	18	0.7	200	1.72	15	5013022	∞
63.0 ±1.0	77.0 ±1.5	6	18	0.7	200	1.72	40	5013023	1
70.0 ±1.0	83.5 ±1.5	6	18	0.7	230	2	40	5600927	1
76.0 ±1.0	92.0 ±1.5	6	18	0.7	250	2.24	13.3	5013024	∞
76.0 ±1.0	92.0 ±1.5	6	18	0.7	250	2.24	40	5013025	1
80.0 ±1.0	96.0 ±1.5	6	18	0.7	295	2.4	40	5513794	120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version

