

ALIKLER D



FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Transportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Högtrycksslang för flytande livsmedel som olja, fett, vin, öl, cider, juice samt alkohol med max. koncentration upp till 95%.

Används för utrustning till lastkajer, process- och tappningsanläggningar samt på tankbilar.

EGENSKAPER

- ¹ Slät vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- ¹ Återtar sin form efter deformation.
- ¹ Liten påverkan av temperaturväxlingar.
- ¹ Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 130°C.
- ¹ Slitstarkt och smutsavstötande yttergummi.
- ¹ Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad PET- spiral för ID ≥ 50 mm.

Yttergummi: olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.



Franska lagstiftningen.



Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.

RG

ALIKLER D



FDA



Made in France




TRELLEBORG

ALIKLER D



FDA



**FOOD & BEVERAGE****ALIKLER D**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
32.0 -0/+1	44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1	20	0061567	1
32.0 -0/+1	44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1	40	0061568	1
38.0 -0/+1	51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.2	20	0061569	1
38.0 -0/+1	51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.2	40	0061570	1
50.0 -0/+1	66.0 ±1.5	15	40	0.7	210	1.97	20	0061571	1
50.0 -0/+1	66.0 ±1.5	15	40	0.7	210	1.97	40	0061572	1
63.0 -0/+1	79.0 ±1.5	15	40	0.7	270	2.38	20	0061573	1
63.0 -0/+1	79.0 ±1.5	15	40	0.7	270	2.38	40	0061574	1
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	15	40	0.7	290	2.85	20	0061575	1
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	15	40	0.7	290	2.85	40	0061576	1
76.0 -0/+1	92.0 ±1.5	15	40	0.7	300	3.22		5603141	1
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	15	40	0.7	500	3.81	20	0061577	1
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	15	40	0.7	500	3.81	40	0061578	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

