ALCODIAL

FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Transportslangar



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Specialslang för alkohol upp till 99%.

Lämplig för alla drycker: vin, alkohol, öl, fruktjuice, mjölk etc.

Lämplig för utrustning inom tillverkningsindustrin för alkohol som t.ex. destillerier, sprit- och likör producenter etc.

Synnerligen lämplig vid lastning och lossning från tankbil till lastkaj etc.

EGENSKAPER

- Mycket flexibel och kinkbeständig.
- Vit UPE innertub som klarar tempurärt av stillastående alkohol utan att påverkas.
- Smak- och luktfri innertub.
- Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
- Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet UPE, vit, slät.
Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Yttergummi: NR, blå, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.	EU
FDA förordning No. 21 CFR 177.1520.	FDA
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).	

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.



Präglad märkning: TRELLEBORG - ALCODIAL - FDA - ND - WP 10bar - kvartalet/år - batch number - Made in France

FOOD & BEVERAGE **ALCODIAL**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
25.0 -0/+1	36.0 ±1.0	10	30	0.9	55	0.8	20	5501078	ι
25.0 -0/+1	36.0 ±1.0	10	30	0.9	55	0.8	40	5501079	ι
32.0 -0/+1	43.0 ±1.0	10	30	0.9	70	0.93	20	5501080	¤
32.0 -0/+1	43.0 ±1.0	10	30	0.9	70	0.93	40	5501081	ι
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	10	30	0.9	84	1.12	20	5501082	ι
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	10	30	0.9	84	1.12	40	5501083	ι
51.0 -0/+1	62.5 ±1.5	10	30	0.9	112	1.43	20	5501084	ι
51.0 -0/+1	62.5 ±1.5	10	30	0.9	112	1.43	40	5501085	ι
63.0 -0/+1	74.5 ±1.5	10	30	0.9	139	2.08	20	5501086	¤
63.0 -0/+1	74.5 ±1.5	10	30	0.9	139	2.08	40	5501087	ι
70.0 -0/+1	83.0 ±1.5	10	30	0.9	154	2.61	20	5501088	ι
70.0 -0/+1	83.0 ±1.5	10	30	0.9	154	2.61	40	5501089	ι
76.0 -0/+1	89.0 ±1.5	10	30	0.9	167	2.86	20	5501090	¤
76.0 -0/+1	89.0 ±1.5	10	30	0.9	167	2.86	40	5501091	ι

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). ¤ Begränsad lagerhållning.