

TRELLVIN



FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Transportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug- och tryckslang för vin, öl och andra flytande livsmedel som mjölk, cider, fruktjuice och alkohol upp till 96%.

Speciellt framtagen för lastning och lossning av fordon till och från tankar, lastkajer etc.

EGENSKAPER

- ¹ Vit slät innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- ¹ Smak- och luktfri.
- ¹ Återtar sin form efter deformation.
- ¹ Flexibel och lätthanterlig.
- ¹ God beständighet mot kinkning.
- ¹ Påverkas inte av temperaturväxlingar.
- ¹ Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 130°C.
- ¹ Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
- ¹ Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM livsmedelskvalitet, vit, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad PET spiral.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, vinröd, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.



FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.



Franska lagstiftningen.



Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.



**FOOD & BEVERAGE****TRELLVIN**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
38.0 -0/+1	50.0 ±1.0	10	30	0.7	150	1.18	20	5500369	1
38.0 -0/+1	50.0 ±1.0	10	30	0.7	150	1.18	40	5500370	1
50.0 -0/+1	62.0 ±1.5	10	30	0.7	200	1.48	20	5500371	∞
50.0 -0/+1	62.0 ±1.5	10	30	0.7	200	1.48	40	5500372	1
63.0 -0/+1	75.5 ±1.5	10	30	0.7	315	2.1	20	5500373	∞
63.0 -0/+1	75.5 ±1.5	10	30	0.7	315	2.1	40	5500374	1
75.0 -0/+1	88.0 ±1.5	10	30	0.7	375	2.46	20	5500375	120
75.0 -0/+1	88.0 ±1.5	10	30	0.7	375	2.46	40	5500376	120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version

