

ALTIPLUS



AGRICULTURE

Lantbruk
Besprutning



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Högtrycksslang för besprutning med bekämpningsmedel mot svamp, ogräs, insekter mm. inom jordbruk, skog etc.

Även lämplig för spraymålning, desinficering av t.ex. byggnader och applikationer där högre tryck behövs för vatten m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Högkvalitetsslang för extra påfrestande arbeten.
- ¹ Bra kopplingsegenskaper.
- ¹ Stort urval av dimensioner.
- ¹ Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
- ¹ Goda åldrings- och väderegenskaper.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: SBR, beige, två grupper med tre ränder.

Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.


STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN ISO 1401, typ C för ID<16mm, typ B för ID≥16mm.



ÖVRIG INFORMATION

50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.



 AGRICULTURE		ALTIPLUS						
ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
8.0 ±0.5	16.0 ±0.6	60	240	40	0.24	40	5501371	∞
8.0 ±0.5	16.0 ±0.6	60	240	40	0.24	160	5501372	1
9.0 ±0.5	17.5 ±0.6	60	240	40	0.28	40	5501373	1360
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	40	5501375	∞
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	50	5012558	∞
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	60	5012557	∞
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	100	5012556	∞
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	160	5501376	1
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	200	5501377	1
12.5 ±0.6	21.0 ±0.7	60	240	50	0.31	40	5501378	1
12.5 ±0.6	21.0 ±0.7	60	240	50	0.31	80	5501379	1
12.5 ±0.6	21.0 ±0.7	60	240	50	0.31	160	5501380	1
16.0 ±0.7	26.5 ±0.8	40	160	80	0.53	40	5501381	1
16.0 ±0.7	26.5 ±0.8	40	160	80	0.53	120	5501382	840
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).								∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version

