VOLUDEC

OIL & GAS

Olja och petroleum
Bränsletillförsel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För lastning och lossning av petroleumprodukter.

EGENSKAPER

- En lätt flexibel slang som är väldigt slitbeständig.
- Kan levereras färdigkopplad med stansade, bronserade kopplingar, aluminium legerade puggar, eller kinkbeständig ståltråd.
- Slangdelarna är individuellt testade och kan levereras med hydrostatisk testcertifikat i överstämmelse med standarden.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: olje och bensinbeständigt NBR/PVC, svart, slät.
Armering: flätad syntetisk textil.
Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät (32-40mm), vävmönstrat (50mm).
Temperaturområde: -30°C till +55°C.
Elektriska egenskaper: ledande innertub, R<$10^6\Omega$/lg.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 1360:2013 typ 1. EN

ÖVRIG INFORMATION

Anpassade längder vid förfrågan.

OIL & GAS | **VOLUDEC**

ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	40	5513387	l
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	50	5513388	l
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	60	5513389	l
35.0 ±0.8	6.5	48.0 ±1.0	16	48	110	1.11	50	5513391	l
35.0 ±0.8	6.5	48.0 ±1.0	16	48	110	1.11	60	5513392	l
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	40	5513393	l
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	50	5513394	l
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	60	5513395	l
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	40	5513396	¤
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	50	5513397	¤
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	60	5513398	l
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	20	5513424	l
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	30	5513425	300
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	40	5513416	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). ¤ Begränsad lagerhållning.