

KLERIX



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Kanalspol- och dräneringsslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För avloppsrengöring under högt tryck.

Lämplig som ersättare av de hydrauliska slangar som annars används i denna applikation.

EGENSKAPER

- ¹ Nötnings- och väderbeständigt yttergummi.
- ¹ Slätt yttergummi.
- ¹ Långa längder.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: flätad stål.

Yttergummi: SBR/NR, svart, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Hydraulisk koppling.

ÖVRIG INFORMATION

Levereras utan kopplingar.


Präglad märkning



TRELLEBORG



KLERIX - WP 200 BAR - QUARTER YEAR - Made in France





ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	40	0071107	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	60	0071108	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	80	0071109	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	100	0071110	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	40	5010435	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	60	0071113	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	120	0071116	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	60	0071117	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	80	0071118	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	100	0071119	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	120	0071120	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	60	0071121	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	80	0071122	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	100	0071123	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	120	0071124	☒

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

☒ Begränsad lagerhållning.

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING