

FP 2007



AQUACULTURE

Lantbruk
Fiskpumpslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för pumpning av fisk i fiskodlingar och fiskprocessindustrier.

EGENSKAPER

- ¹ Flexibel slangkonstruktion ger optimala egenskaper för denna applikation.
- ¹ Tål hård hantering.
- ¹ Fiskpumpslang utan spiral.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitbeständig SBR/NBR, svart.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: väderbeständig SBR/NBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -40 °C till +80 °C.

ÖVRIG INFORMATION

Andra längder erhålles på begäran.



och på andra sidan:



 AQUACULTURE			FP 2007					
ID inch	ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
10	254.0	261.0 ±1.5	2	7	3.05	40	5010364	40
12	305.0	312.0 ±1.5	2	7	3.66	30	0594432	30
12	305.0	312.0 ±1.5	2	7	3.66	40	0208009	40
14	355.0	362.0 ±1.5	2	7	4.25	30	0594424	30
14	355.0	362.0 ±1.5	2	7	4.25	40	0208025	40
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).								

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING