

TRELLJET 681 AP



FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Högtryckstvätt



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring.

Den antimikrobiella TRELLJET 681 är lämplig för alla miljöer där bakterier är ett problem: städföretag, livsmedelsindustrin, farmaci, emballering, vårdinrättningar, skolor, etc.

Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.

EGENSKAPER

- ¹ Deformationsbeständig.
- ¹ Antimikrobiellt skydd: skyddar mot lukt, nedbrytning och skador orsakade av bakteriella angrepp.
- ¹ Slät utsida som inte färgar av sig.
- ¹ Olje-, rengöringsmedels-, slitage- och väderbeständig.
- ¹ Tål höga temperaturer.
- ¹ Mycket flexibel och kinkbeständig.
- ¹ Lång livslängd.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: NBR/SBR, blå, slät.

Temperaturområde: -40 °C till +120 °C.

Särskilda egenskaper: antimikrobiellt skydd.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Special utvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.

ÖVRIG INFORMATION

Finns i olika längder: 20-95m.

50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 20m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.

ND 10mm

**FOOD & BEVERAGE****TRELLJET 681 AP**

ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARMERING DIAMETER mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÄNGTRY CK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
9.5 +0.6 -0.2	4.5	18.5 ±0.8	15 ±0.3	200	500	60	0.29	95	5603263	∞
9.5 +0.6/-0.2	4.5	18.5 ±0.8	15 ±0.3	200	500	60	0.29	100	5603183	1
12.7 +0.8 0.4	4.5	21.7 ±0.6	18.3 ±0.3	200	500	70	0.4	95	5603264	∞
12.7 +0.8/-0.4	4.5	21.7 ±0.8	18 ±0.3	200	500	70	0.4	100	5603184	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING