TEGUFLEX® P YELLOW

OIL & GAS



APPLICATIONS

Eau, solutions salines, alcalis, huiles minérales, huiles végétales et animales, aérosols à huiles, gaz butane et propane, etc...

AVANTAGES

- Compense la dilatation thermique,
- Isole des vibrations,
- Absorbe les coups de béliers,
- Corrige les désalignements,
- Assure une étanchéité parfaite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tube : Epichlorohydrine (ECO), noir, strié.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : Epichlorohydrine (ECO), noir, lisse.
Température : -25°C à 90°C.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc...
EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - DIN 28460
Aluminium - Autres types sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.



CE 0056
MOD: H
TEGUFLEX P
TRELLEBORG

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

OIL & GAS | **TEGUFLEX® P YELLOW**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	PN	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde pièce
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5010278	ι
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507259	ι
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1767430	¤
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507260	ι
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1767440	¤
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507258	ι
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	1767450	¤
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507261	ι
65.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.6	S1767460	¤
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507262	ι
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	1767470	¤
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0372300	ι
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507764	¤
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507265	ι
125.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.4	TP0125ECEC0003	¤
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507264	ι
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1796490	¤
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507399	ι
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0387696	ι
200.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1796500	¤
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1798280	¤
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507934	¤
250.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	TP0250ECEC0004	¤
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507236	ι
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508414	¤
300.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1796520	¤

¤ Selon disponibilité.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING