

TEGUFLEX® P YELLOW

**OIL & GAS**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vatten, saltvatten, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska oljor, oljor aerosoler, butan eller propangas etc.

EGENSKAPER

- ¹ Kompenserar termisk förlängning
- ¹ Isolerar vibrationer
- ¹ Absorberar trycksteg
- ¹ Korrigerar feljusteringar
- ¹ Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Epichlorhydrin (ECO), svart, räfflad.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: Epichlorhydrin (ECO), svart, slät.

Temperaturområde: -25 °C till 90 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg - DIN 28460

Aluminium- Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

**OIL & GAS****TEGUFLEX® P YELLOW**

ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order styck
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5010278	1
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507259	1
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1767430	∞
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507260	1
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1767440	∞
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507258	1
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	1767450	∞
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507261	1
65.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.6	S1767460	∞
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507262	1
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	1767470	∞
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0372300	1
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507764	∞
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507265	1
125.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.4	TP0125ECEC0003	∞
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507264	1
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1796490	∞
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507399	1
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0387696	1
200.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1796500	∞
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1798280	∞
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507934	∞
250.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	TP0250ECEC0004	∞
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507236	1
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508414	∞
300.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1796520	∞

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING