

TEGUFLEX® P GREEN



**CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Starka och/ eller koncentrerade syror, oljebemängd kompressorluft etc.

EGENSKAPER

- ⌞ Kompenserar termisk förlängning
- ⌞ Isolerar vibrationer
- ⌞ Absorberar trycksteg
- ⌞ Korrigerar feljusteringar
- ⌞ Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: CSM, svart, räfflad.

Armering: Synthetic textile..

Yttergummi: CR, svart, slät, olje- och väderbeständig.

Temperaturområde: -25 °C till 90 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS			TEGUFLEX® P GREEN								
ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÅNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order styck
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5007757	∞
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507275	1
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507276	1
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507277	1
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507278	∞
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507279	1
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507331	1
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507280	1
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507281	1
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507238	∞
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507913	∞
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507239	∞
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507914	∞
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507240	∞
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.1	0508415	∞
∞ Begränsad lagerhållning.											

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING