

TEGUFLEX® P BLUE



**MINING &
QUARRIES**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slitande partiklar typ slam, uppslammad sten, kalk etc.

EGENSKAPER

- ¹ Kompenserar termisk förlängning
- ¹ Isolerar vibrationer
- ¹ Absorberar trycksteg
- ¹ Korrigerar feljusteringar
- ¹ Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, räfflad.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: CR, svart, slät, olje- och väderbeständig.

Temperaturområde: -35 °C till 90 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6 /10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan



**MINING & QUARRIES****TEGUFLEX® P BLUE**

ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (:) eller min. order styck
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507452	∞
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507333	1
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507230	1
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507453	1
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507445	1
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507229	1
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507235	1
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507620	1
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1110197	∞
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507621	1
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508419	∞
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507622	∞
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508420	∞

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING