

TEGUFLEX® P LPG



**CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TEGUFLEX LPG rekommenderas för installationer av flytande petroleumgas (LPG) samt lastbil, transport och distribution.

EGENSKAPER

- ¹ Denna kompensator består av hydrerad nitril (HNBR) för användning i hög temperatur utan bli hård.
- ¹ Armeringen är utformad för att motstå effekterna av flytande petroleumgas (LPG), vilket säkerställer att de ursprungliga egenskaperna bibehålls under livscykeln.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: HNBR, svart, räfflad.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: HNBR, svart, slät.

Temperaturområde: -25 °C till 110 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterat stål.
Bulthål PN40 enligt EN 1092.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX LPG  TRELLEBORG

 CHEMICALS & PHARMACEUTICALS				TEGUFLEX® P LPG							
ID mm	PN	ARBETSTRYCK K bar	SPRÄNGTRYCK K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order styck
50.0	40	25	100	130	30	20	20	35	0.7	5603746	∞
80.0	40	25	100	130	30	20	20	30	0.5	5603747	∞
∞ Begränsad lagerhållning.											

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING