TEGUFLEX® P PURPLE

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS



APPLICATIONS


Produits chimiques hautement agressifs à hautes températures jusqu'à 150°C.

AVANTAGES

- Compense la dilatation thermique
- Isole des vibrations
- Absorbe les coups de béliers
- Corrige les désalignements
- Assure une étanchéité parfaite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : FKM, noir, strié.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : FKM, noir, lisse.
Température : -15°C à 150°C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H
TEGUFLEX P
TRELLEBORG

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

TEGUFLEX® P PURPLE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	PN	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde pièce
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	TP0032VIVI0001	1
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	5603826	¤
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	5604256	¤
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5604128	¤
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	5604127	¤
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	TP0100VIVI0002	¤
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	5604257	¤
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	TP0150VIVI0001	¤
200.0	10	10	30	130	30	20	20	15	0.3	5603923	¤
200.0	16	10	30	130	30	20	20	15	0.3	TP0200VIVI0002	¤
250.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	5603924	¤
300.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	5603925	¤

¤ Selon disponibilité.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING