TEGUFLEX® P PURPLE

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mycket aggresiva kemiska produkter upp till 150°C.

EGENSKAPER

- Kompenserar termisk förlängning, isolerar vibrationer, absorberar tryckssteg, korrigerar feljusteringar, säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: FKM, svart, räfflad.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: FKM, svart, slät.

Temperaturområde: -15°C till 150°C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.
Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.
Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 MOD: H TEGUFLEX P TRELLEBORG

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

TEGUFLEX® P PURPLE



ID mm	PN	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order styck
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	TP0032VIVI0001	1
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	5603826	¤
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	5604256	¤
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5604128	¤
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	5604127	¤
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	TP0100VIVI0002	¤
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	5604257	¤
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	TP0150VIVI0001	¤
200.0	10	10	30	130	30	20	20	15	0.3	5603923	¤
200.0	16	10	30	130	30	20	20	15	0.3	TP0200VIVI0002	¤
250.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	5603924	¤
300.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	5603925	¤

¤ Begränsad lagerhållning.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING