

TEGUFLEX® P DW



FOOD & BEVERAGE



APPLICATIONS

Eau potable.

AVANTAGES

- ⌞ Compense la dilatation thermique
- ⌞ Isole des vibrations
- ⌞ Absorbe les coups de béliers
- ⌞ Corrige les désalignements
- ⌞ Assure une étanchéité parfaite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, noir, strié, ACS.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM, noir, lisse.

Température : -35 °C à 90 °C.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.

Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc.

Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.

Autres perçages sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX DW



TRELLEBORG

**FOOD & BEVERAGE****TEGUFLEX® P DW**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	PN	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde pièce
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5602118	☒
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5602119	☒
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	5602120	☒
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	5602121	☒
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5602122	☒
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	5602123	☒
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	TP0125RWRW0001	☒
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5602124	☒
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5602125	☒

☒ Selon disponibilité.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING