GUTTELING CHEM 14 PS

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Tuyaux composites
Produits chimiques et corrosifs

APPLICATIONS

Aspiration et refoulement d'un grand nombre de produits chimiques, déchets de produits chimiques, agressifs ou corrosifs, hydrocarbures ayant une teneur en aromatiques jusqu'à 100%.

Equipement des camions-citernes, wagons-citernes ou installations fixes dans l'industrie chimique.

AVANTAGES

- Tuyau flexible facile à manipuler (faible rayon de courbure).
- Utilisation par toutes températures.
- Adapté à de nombreux produits chimiques différents.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spirale intérieure: acier recouvert de polypropylène.
Tube : films en polypropylène.
Armature : couches de films et toiles en polypropylène.
Revêtement : toile enduite de PVC, gris, aspect ondulé.
Spirale extérieure: acier inoxydable.
Température : -30°C à +100°C.
Propriétés électriques : résistance entre les extrémités de raccordement ≤100Ω/assemblage.

NORMES/HOMOLOGATIONS

EN 13765 : Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.	EN
TMD.	TMD

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard ou tournant
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d'épreuve.



CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

GUTTELING CHEM 14 PS

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR MAX. m	CODE ARTICLE
25.0	37.0	14	56	0.9	100	0.76	30	30103866
32.0	43.0	14	56	0.9	120	0.93	30	30103862
40.0	52.0	14	56	0.9	140	1.46	30	30103890
50.0	62.0	14	56	0.9	180	1.76	30	30103837
65.0	78.5	14	56	0.9	200	2.9	30	30103908
80.0	95.0	14	56	0.9	280	3.13	30	30103972
100.0	121.0	14	56	0.9	400	5.33	30	30103949

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).